

Termmetro a prueba de agua Therma Plus (tipo K)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sondas de termopar con aislamiento mineral opcionales disponibles para la calibración del sistema

[Termopar con aislamiento mineral con enchufe en miniatura IEC - Tipos K,J,T,N](#)

[Termopar con aislamiento mineral con enchufe estándar IEC - Tipos K,J,T,N](#)

[Termopar con aislamiento mineral de respuesta rápida \(0,5 mm de diámetro\) con olla roscada y colas PFA IEC - Tipo K](#)

[Termopar con aislamiento mineral con sello de olla lisa y 1 m de cable IEC con aislamiento de PFA - Tipos K, J, T, N](#)

[Termopar con aislamiento mineral con olla roscada y 100 mm de cable IEC de doble torsión con aislamiento de PFA -](#)

[Tipos K,J,T,N](#)

[Termopar con aislamiento mineral de respuesta rápida \(0,5 mm de diámetro\) con enchufe IEC en miniatura - Tipo K](#)

El termómetro de mano Therma Plus está alojado en una robusta carcasa impermeable de aluminio extruido con un acabado blanco con recubrimiento en polvo antibacteriano / resistente a la sal que ofrece protección IP66/67. El ThermaPlus incorpora la última tecnología de microprocesador con durabilidad mejorada, diseñada para brindar confiabilidad y facilidad de uso en el procesamiento diario de alimentos y aplicaciones industriales.

Los sensores de temperatura portátiles opcionales para usar con este dispositivo están disponibles en los menús desplegados

Opciones de calibración

TENGA EN CUENTA: El tiempo de entrega será de 7 a 10 días hábiles al elegir la calibración

La calibración se puede realizar según estándares reconocidos aprobados (nacionales e internacionales) o puede constituir simplemente procedimientos de verificación "internos". La calibración de la temperatura tiene muchas facetas, se puede realizar térmicamente en el caso de las sondas o eléctricamente (simulada) en el caso de los instrumentos y se puede realizar directamente con equipos certificados o indirectamente con patrones trazables.

Tipo de calibración

Sondas necesarias para



'Calibracin simulada'

Sondas necesarias para

'Calibracin del sistema'

3 puntos (un solo canal)

fijo @ 0, 100, 200C

0

1

5 puntos (un solo canal)

fijo @ 0, 50, 100, 150, 200C

0

1

Specifications

Product Code	XE-3984-BUNDLE
Type	Type K Waterproof Thermometer

Accuracy	$\pm 0.4^{\circ}\text{C} \pm 0.1\%$ of reading
Resolution	0.1 °C resolution then auto-ranging to 1 °C resolution over the range of 300 to 1372 °C
Dimensions	35 x 60 x 115mm
Max. Temperature	+1372°C
Min. Temperature	-99.9°C
Power Supply	9 volt PP3 alkaline. Battery life: 5000 hours
Important Information	Please note that certificates supplied do not display an expiry date. They state the date the item was manufactured. The frequency of recalibration is determined by each customer's specific application requirements and internal quality procedures.